

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

(KONCEPT BEZ MYCIA WSTĘPNEGO)



GRANULE COMBI®

TRZY URZĄDZENIA W JEDNYM.

GRANULDISK® 

GRANULE COMBI®

Granule Combi® to zmywarka przelotowa wyposażona w technologię No Pre-Washing™ (wykluczającą zmywanie wstępne), która dba o Twoje potrzeby w zakresie zmywania naczyń. Nasz unikalny model Granule Combi łączy nagradzaną i wydajną technologię mycia garnków i patelni za pomocą granulek z tradycyjną metodą zmywania naczyń i sztućców.

Możesz korzystać ze zmywarki Granule Combi dla wszystkich swoich potrzeb związanych ze zmywaniem w mniejszych kuchniach lub też używać jej jako potężnego rozwiązania umożliwiającego zmywanie naczyń i sztućców w dużych kuchniach.

ZMYWARKA GRANULE COMBI® KORZYSTA Z INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA
GRANULE TECHNOLOGY™ I ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ WSTĘPNEGO ZMYWANIA.



MNIEJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

Pozwala oszczędzić do 3,5 litra środka chemicznego dziennie i aż do 1 000 litrów rocznie.



MNIEJ WODY.

Program ECO pozwala oszczędzić do 1 600 litrów wody dziennie i aż do 480 000 litrów rocznie.



MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII.

Pozwala oszczędzić do 58 kWh dziennie i aż do 17 400 kWh rocznie.



KRÓTSZY CZAS ZMYWANIA.

Wyliminowaliśmy wstępne zmywanie – dzięki temu umycie garnków i patelni zajmuje 2,5 minuty.



DUŻA POJEMNOŚĆ.

6 +1 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub GN1/2 na cykl zmywania i aż do 161 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub GN1/2 na godzinę (maks. głębokość 65 mm).

Do 33 koszy naczyń na godzinę.



BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI.

Wszystkie programy zmywania są zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do higieny żywności ze standardu DIN 10512.



KONSTRUKCJA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA.

Panel kontrolny umieszczony na wysokości oczu.

Duże przyciski i czytelne symbole.

Przypomnienia i wiadomości widoczne na wyświetlaczu.

Automatyczna osłona.

Opatentowany czujnik koszy oraz automatyczny wybór programu.

Port USB pozwalający na eksport plików dziennika systemu HACCP.



OBSERWUJ ZMYWANIE NA ŻYWO!

Chcesz zobaczyć zmywarkę Granule Combi® w akcji? Odwiedź witrynę Live Wash™ – więcej informacji znajdziesz na stronie www.granuldisk.com/livewash

power
GRANULES®

DWA SPOSOBY WYKORZYSTANIA GRANULE COMBI®

Zmywarka Granule Combi® jest dostępna w dwóch różnych wersjach odpowiednich w dwóch obszarach zastosowania: *All-In-One* oraz *Dishwashing Support*. Każda wersja posiada starannie wybrane standardowe akcesoria i może być dostosowywana do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie jednego lub większej liczby inteligentnych rozwiązań.

Uwaga: Granule Combi to model przelotowy i należy go zintegrować z systemem stołów.



GRANULE COMBI® - WERSJA ALL-IN-ONE.

Wersja All-in-One zmywarki Granule Combi – zapewniająca równowagę w zakresie czyszczenia / zmywania naczyń. W ramach jednego urządzenia zyskujesz możliwość czyszczenia i zmywania naczyń i nie musisz korzystać z oddzielnej zmywarki.

Ta opcja jest odpowiednia dla lokali, które przygotowują do 300 gorących posiłków dziennie i prowadzą zmywanie przez 2–2,5 godziny.



GRANULE COMBI® - WERSJA DISHWASHING SUPPORT.

Wersja Dishwashing Support urządzenia Granule Combi – przeznaczona głównie do zmywania naczyń i okazjonalnie wykorzystująca kosze. Jest to najlepsza opcja dla osób poszukujących skutecznego i wszechstronnego rozwiązania w zakresie zmywania naczyń.

Ta opcja jest odpowiednia dla lokali przygotowujących do 1 200 gorących posiłku dziennie, których potrzeby w dotyczące zmywania skupiają się na pojemnikach GN oraz okazjonalnie również na koszach do zmywania.

STOŁY.

Granule Combi to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało w jak najlepszy sposób.

Konfiguracja prosta lub narożna – po lewej bądź prawej stronie lub z przodu.

Zmywarkę Granule Combi można zainstalować w konfiguracji narożnej lub prostej. Stoły mogą być podłączone z przodu, z lewej lub z prawej strony urządzenia.

Potrzebujesz dodatkowych powierzchni i elastyczności?

Dodaj składany stół lub stół na kosze do zmywania z naszego zestawu akcesoriów. Zobacz kolejną stronę.

Stoły nie są sprzedawane przez GRANULDISK. Aby uzyskać rekomendacje i wskazówki odnoszące się do stołów do urządzenia Granule Combi należy porozmawiać z certyfikowanym sprzedawcą GRANULDISK.



AKCESORIA.




Zmywarkę Granule Combi® można dostosować w taki sposób, aby pasowała do unikalnych potrzeb użytkownika poprzez dodanie jednego lub większej liczby inteligentnych akcesoriów oraz wkładek.

STANDARDOWY KOSZ DO ZMYWARKI.

Artykuł nr 19999

Pojemność: 6 + 1 naczyń w rozmiarze GN1/1 65 mm lub 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 do 200 mm + 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 do 65 mm. Wyposażony w małe haki, które pozwalają na załadunek do 12 małych pojemników (1/4, 1/6, 1/9) bezpośrednio do kosza.

(Dołączony.)



Zarejestrowany projekt



KOSZ DO ZMYWARKI NA TALERZE ORAZ INNE NACZYNIA STOŁOWE.

Artykuł nr 19882

500 × 500 mm



POJEMNIK NA MISKI I GARNKI ZE ZINTEGROWANYM UCHWYTEM NA CHOCHLĘ.

Artykuł nr 13756

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999). Mieści 2 blachy do pieczenia w rozmiarze GN2/1 lub 6 blach do pieczenia o wymiarach 600 × 400 mm i krawędzi o szerokości do 20 mm oraz 2 tace w rozmiarze GN1/1, do 16 krątek, do 8 desek do krojenia oraz pokrywek w rozmiarze GN1/1.

Pojemność: do 5–6 misek lub garnków. Maksymalna wysokość chochli wynosi 500 mm.



WSTAWKA NA TACE, KRATKI, POKRYWKI, DESKI DO KROJENIA ITP.

Artykuł nr 19992

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999). Mieści 2 blachy do pieczenia w rozmiarze GN2/1 lub 6 blach do pieczenia o wymiarach 600 × 400 mm i krawędzi o szerokości do 20 mm oraz 2 tace w rozmiarze GN1/1, do 16 krątek, do 8 desek do krojenia oraz pokrywek w rozmiarze GN1/1.



Odwiedź stronę www.granulisk.com/video i zobacz, w jaki sposób ładować różne akcesoria i jak z nich korzystać.

UCHWYT MULTIFLEX NA RONDLE, MAŁE MISKI I DURSZLAKI.

Artykuł nr 20554

Do umieszczenia w standardowym koszu do zmywarki (19999).

Pojemność: do 3–4 rondli lub 4–5 małych misek, durszlaków itp.



Zarejestrowany projekt.



KOSZYK NA GARNKI.

Artykuł nr 21423

Mieści 2 duże garnki (200 mm) lub 1 duży garnek (400 mm). Umieszcza się go w urządzeniu zamiast standardowego kosza do zmywarki.



ELASTYCZNY UCHWYT NA GARNKI.

Artykuł nr 25188

Gumowy pasek z dwoma hakami. Gumowy pasek, który można owinąć wokół garnka i zawiesić w koszu.



SKŁADANY STÓŁ.

Artykuł nr 19570

Można go zainstalować z przodu lub z boku. 780 × 780 mm.



WÓZEK NA KOSZ DO ZMYWARKI.

Artykuł nr 24637

Zwiększa elastyczność i płynność działania oraz zapewnia ergonomiczne środowisko pracy.





GRANULE COMBI® DANE TECHNICZNE.

OGÓLNE.

Projekt	Zmywarka kapturowa pozwalająca na czyszczenie naczyń i sztućców. Model przejściowy z obrotowym koszem.
Wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × gł.)	2 339 (±25) × 850 × 1 002 mm
Pojemność załadunku	220 litrów (średnica 700 × 570 mm)
Waga (urządzenie pełne / puste)	416 kg / 317 kg
Pojemność zbiornika myjącego	83 litry
Objętość wody do płukania	4 litry (program ECO), 8 litrów (program Krótki / Normalny) <i>Aby osiągnąć poziom 3 600 HUE zgodnie ze standardem NSF/ANSI 3, wymaganych jest 8 litrów.</i>
Objętość wody do płukania (tryb Combi)	4 litry / program
Objętość granulek	8 litrów
Temperatura wody do mycia	65°C
Temperatura wody do płukania	85°C
Poziom ciśnienia akustycznego	< 70 dB (A)

PROGRAMY I WYDAJNOŚĆ.

Programy mycia z granulami / bez granulek	ECO: 2 min 20 sek. / 2 min 20 sek. Krótki: 3 min 30 sek.** / 2 min 50 sek.** Normalny: 5 min 30 sek.** / 4 min 50 sek.**
Programy mycia (tryb Combi)	ECO: 1 min 30 sek. Krótki: 2 min** Normalny: 2 min 30 sek.**
Maksymalna / normalna wydajność na godzinę (normalna pojemność obejmująca załadunek)	161 / 126 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.
Wydajność na program	6 + 1 naczyń w rozmiarze GN1/1 o głębokości 65 mm lub 3 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości 200 mm oraz 3 naczynia GN Naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 65 mm lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.
Maksymalna / normalna wydajność w trybie Combi (kosz do zmywarki o wymiarach 500 × 500 mm)	40 koszy / 33 kosze (wersja All-in-One 32 A) 30 koszy / 26 koszy (wersja Dishwashing Support 25 A)

PODŁĄCZENIE WODY.

Gorąca woda	Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), 55–65°C, 3–10°dH <i>Uwaga: Nie wolno korzystać z wody uzyskanej metodą odwróconej osmozy oraz z wody destylowanej.</i> 1–6 barów, 15 litrów na minutę.
Zimna woda	Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), < 20 °C, 3–10°dH 1–6 barów, 15 litrów na minutę. Z opcjonalną redukcją pary. 3–6 barów.

PODŁĄCZENIE PRĄDU.

Dopuszczalne napięcie	3 ~ 400 V/50 Hz + PE (gorąca woda 55–65°C, 32 A) (AIO***) 3 ~ 400 V/50 Hz + PE (gorąca woda 55–65°C, 25A) (DWS***) 3 ~ 415 V/50 Hz + PE (gorąca woda 55–65°C, 32A) (AIO***) 3 ~ 415 V/50 Hz + PE (gorąca woda 55–65°C, 25A) (DWS***) 3 ~ 230 V/50 Hz + PE (gorąca woda 55–65°C, 40A) (DWS***)
Maksymalna moc wyjściowa, podłączenie wody	12,6 kW (25 A) / 17,6 kW (32 A)
Silnik pompy myjącej	2,6 kW
Silnik pompy myjącej (tryb Combi)	0,7 kW
Silnik pompy płuczającej	0,37 kW
Element grzejny w zbiorniku myjącym*	9 kW (25 A) 14 kW (32 A)
Element grzejny w zbiorniku płuczającym*	9 kW (25 A) 14 kW (32 A)
Klasa wodoszczelności obudowy	IPX5

ODPŁYW I WENTYLACJA.

Zalecana wydajność wentylacji ograniczanie parowania włączone	150 m³/h
Zalecana wydajność wentylacji ograniczanie parowania wyłączone	400 m³/h
Obciążenie cieplne z redukcją pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Obciążenie cieplne bez redukcji pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Rura odprowadzająca	Średnica rury: 32 mm
Odpływ	Wymagania dotyczące pojemności: 50 l/min <i>Urządzenia nie można umieszczać bezpośrednio nad przewodem odpływowym.</i>
Wymagany jest detergent i środek płuczający	Detergent i środek płuczający: Sygnał 230 V AC jest dostępny z oddzielnej szranki. Maksymalne całkowite obciążenie: 0,5 A.



STOŁY.

Granule Combi® to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało w jak najlepszy sposób.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym, certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji, lub postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w broszurze Tabling Examples – dostępnej na stronie www.granuldisk.com/downloads



REDUKCJA PARY.

Zapewnij pracownikom przyjemniejsze środowisko pracy i popraw wymagania dotyczące wentylacji poprzez dodanie rozwiązania pozwalającego na redukcję pary.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym, certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat redukcji pary w urządzeniu Granule Combi®.



* Nie działa równocześnie.


** 30 sek. dłuższy czas z funkcją redukcji pary.

*** AIO / DWS – zmywarka Granule Combi® jest dostępna w wersji All-in-One (AIO) oraz Dishwashing Support (DWS) i posiada zróżnicowane wymagania dotyczące wody i prądu. Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym, certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać pomoc i poradę.

Urządzenie Granule Combi® posiada przewód zasilający o długości 2 metrów (bez wtyczki) umożliwiający podłączenie do zatwierdzonego głównego przełącznika. Dostawa towaru nie obejmuje głównego przełącznika.

GRANULE COMBI® INSTALACJA.

(A) Wlot gorącej wody, 55–65°C, 3–10°dH, 5–18°F. 1–6 barów, 15 l/min, maks. 6 barów ciśnienia statycznego. Gwint wewnętrzny Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), elastyczny wąż o minimalnej wewnętrznej średnicy 9 mm. (B) Wlot zimnej wody, < 20 °C, 3–10°dH, 5–18°F. 1–6 barów (3–6 z funkcją redukcji pary), 15 l/min, maks. 6 barów ciśnienia statycznego. Gwint wewnętrzny Złącze męskie G 3/4" BSP (DN 20), elastyczny wąż o minimalnej wewnętrznej średnicy 9 mm. (C) Odpływ (D) Podłączenie detergentu/środka suszącego, sygnał 230 V AC. (E) Podłączenie elektryczne. (F) Port USB.



STOŁY.

Granule Combi® to zmywarka przelotowa, którą należy zainstalować wraz ze stołami na wejściu i wyjściu, aby urządzenie działało w jak najlepszy sposób.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym, certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji, lub postępuj zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w broszurze Tabling Examples – dostępnej na stronie www.granuldisk.com/downloads

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com